
Novinky v ONLINE KATALOGU červenec 2020

7307.515, Motor ventilátoru RD-310-25-8A(AL), 1500,310, DB31-00636A,Samsung



7307.516, Ložisko gumové, WW-PJT,CR,BLK SSEC, DB94-00455B, Samsung



7307.517, Vrtule HAWAII PJT,PI106.5XL830.5, DB94-03085A, Samsung



1041.308, Ventilátor radiální, 6E01021ZZ0000001, ADH E2-0180, Nicotra



297.0470, Regulátor otáček XGE-4CB 3A ,10-25bar 061H3142, Danfoss



231.0804, Sada těsnění pro ventil AKV 15, 068F5264, Danfoss



103.2282, Kompresor ZR144K*-TFD-455, Copeland



1570.110, Výparník RS1040, Rivacold



1610.012, Ventilátor VT03026U.1, 900mm, Güntner



772.3455, Nádrž Multi Tank k čerpadlu Maxi/Mega Blue, C21-014, 1,5L, Charles Austen



297.3436, Regulátor XC650CX-0105F, Dixell



2720.280, Snímač tlaku Emerson, PT5-30L-FLR, 802389, Alco



298.3424, Sada přípojovací CW15-KIT, Dixell



291.3445, Kabel přípojovací CAB/CJ15, Dixell



2910.342, Jednotka monitorovací XWEB500D/36 EVO 8G000, Dixell



291.3407, Modul XJP60D-5C0P3, Dixell



2950.356, Klávesnice KB1PRG, Dixell



2410.465, Ventil kulový SBV03-020, Sanhua



2410.466, Ventil kulový SBV04-020, Sanhua



81.12003, Kompresor aftermarket JOHN DEERE, Denso 10SRE18C



81.13134, Kompresor nový Sanden SD7H15ESHD-4021



81.10836, Kompresor nový CLASS/MERCEDES BENZ, Denso 7SBU16C



81.11965, Kompresor repasovaný MAZDA CX-9, Denso 10S20C



81.70163, Spojka kompresoru Sanden SD7C16-1393



81.73272, Cívka Panasonic H12A1AJ4EZ, 12V



81.80052, Sada přípravků pro usazení těsnění hřídele



81.80166, Náhradní pryžový rám pro čelisti DN8 STD průřez a DN10 RED průřez, 71500-6



81.20050, Kondenzátor JOHN DEERE 6000 serie



81.90079, Motor ventilátoru Carrier 54-60006-17



732.1103, Klimatizace mobilní INUK 2.6 C01, R290, Novaer



732.1104, Klimatizace mobilní INUK 3,5 CH01, R290, Novaer



166.2404, Konzole univerzální Euro 75, pozinkované, Schiessl



754.2101, Nádrž proti úniku oleje CUW1S, 1,2L, 35x320x900mm, GUS

754.2102, Nádrž proti úniku oleje CUW2, 1,5L, 35x400x950mm, GUS

754.2103, Nádrž proti úniku oleje CUW3, 2,3L, 35x500x1150mm, GUS

754.2104, Nádrž proti úniku oleje CUW4, 3,9L, 35x850x1140mm, GUS

754.2105, Nádrž proti úniku oleje CUW5, 4,2L, 35x930x1140mm, GUS

754.2106, Nádrž proti úniku oleje CUW6, 4,7 L, 35x780x1500 mm, GUS

754.2107, Nádrž proti úniku oleje CUW7, 5,4 L, 35x1200x1500 mm, GUS


754.2108, Nádrž proti úniku oleje CUW8, 4,9 L, 35x1430x850 mm, GUS

754.2109, Nádrž proti úniku oleje CUW9, 3,0 L, 35x1250x590 mm, GUS

754.2110, Nádrž proti úniku oleje CUW10, 5,8 L, 35x1750x850 mm, GUS



754.2117, Sada topná, pro protizámrazovou ochranu oleje CUW 1-3, 200 W, GUS



754.2118, Sada topná, pro protizámrazovou ochranu oleje CUW 4-10, 400 W, GUS

754.2119, Nádrž proti úniku oleje AUW1, 1,2 L, 35x320x900mm, hliník, GUS

754.2120, Nádrž proti úniku oleje AUW2, 1,5L, 35x400x950 mm, hliník, GUS

754.2121, Nádrž proti úniku oleje AUW3, 2,3 L, 35x500x1150mm, hliník, GUS



321.0542, Trubka izolovaná Tubolit SMC-181/E25 18x1mm (balení=25m),
Armacell GmbH



321.0543, Trubka izolovaná Tubolit SMC-221/E25 22x1mm (balení=25m),
Armacell GmbH

321.0546, Trubka izolovaná duální Tubolit Duo DMC- 06161/ E25 6/16x1/1 mm,
(balení=25m), Armacell GmbH



321.0548, Trubka izolovaná duální Tubolit Duo DMC-10181/ E25 10/18x1/1 mm,
(balení=25m), Armacell GmbH

417.9949, Sada detekce úniku chladiv EZ-Ject SPE-HVLEZE, JAV-1156,
Spectroline



106.3821, Jednotka venkovní Silensys SILAE9450ZFZ, S982730202, Tecumseh



106.4245, Jednotka kondenzační FH2 FHT 4524 ZHR-XG, 400V, Tecumseh



7110.121, Ovladač infračervený, 5014888, Daikin



1690.931, Ventil rotalock 1'-12mm, 7300102, Frigomec

1690.932, Ventil rotalock 1'-16mm, 7300104, Frigomec

1690.933, Ventil rotalock 1.1/4'-22mm, 7300114, Frigomec

1690.934, Ventil rotalock 1.3/4'-28mm, 7300125, Frigomec

1690.935, Ventil rotalock 1.3/4'-42mm, 7300127, Frigomec

1690.936, Ventil rotalock 2.1/4'-35mm, 7300142, Frigomec



1041.255, Ventilátor FN045-VDK.4F.V7P1, Art.-Nr.140110, Ziehl-Abegg



471.9782, Obal ochranný Testo 0516 0221 pro Testo 110/925/625, 0516 0221, Testo



471.9778, Sonda povrchová Testo 0602 0393 TE typ K , pro Testo 925/830, Testo



471.9788, Sonda povrchová Testo 0602 1993 TE typ K, pro Testo 925, Testo



471.9783, Sonda vzduchová Testo 0602 1793 TE typ K, pro Testo 925/830, Testo



471.9787, Sonda penetrační ponorná Testo 0602 1293 TE,
typ K pro Testo 925/830, Testo



471.9220, Senzor kontaktní trubkový Testo 0602 4592 TE typ K, pro Testo 925,
Testo



471.970010, Sada měřící Testo Smart Probes v pouzdře pro chlazení, 0563 0002 10,
Testo



471.970011, Sada měřící Testo Smart Probes v pouzdře pro klimatizace, 0563 0003 10,
Testo



434.8001, Roztahovačka hydraulická včetně výsuvných trnů HY-EX-6-M, 4687303,
včetně pouzdra, Refco



435.9901, Ohýbačka trubek 10/38 mm, 16001-M-0001, SAC

435.9902, Ohýbačka trubek 12/38 mm, 16001-M-0002, SAC

435.9903, Ohýbačka trubek 15/57 mm, 16001-M-0003, SAC

435.9904, Ohýbačka trubek 16/57 mm, 16001-M-0004, SAC

435.9905, Ohýbačka trubek 18/75 mm, 16001-M-0005, SAC

435.9906, Ohýbačka trubek 22/75 mm, 16001-M-0006, SAC



314.9822, Klíč na vyšroubování ventilků pod tlakem 32525-1 / 2 -20UNF.4687740,
pro chladivo R410A, Refco



489.9935, Prostředek čisticí pro výparníky a dezinfekční prostředky CondenCide,
5L (koncentrát), S010166AT, Advanced



489.9938, Prostředek čisticí RTU EC, pro výparníky, 5L (připraven k použití),
S010193D, Advanced



489.9945, Postřikovač Hydro Sprayer, S010107, 8L, Advanced



489.9957, Čistič výparníku RTU EC, 20L (připraven k použití), S010212D,
Advanced



489.9979, Čistič a dezinfekce výměníků CoolSafe RTU, S010295D, 1L, Advanced



489.9980, Čistič a dezinfekce výměníků CoolSafe RTU, S010233D, 5L, Advanced



128.1283, Motor ventilátoru EBM IQ3608, 230V, 55330.01092, ebm-papst

128.1284, Motor ventilátoru EBM IQ3612, 230V, 55330.01102, ebm-papst

128.1285, Motor ventilátoru EBM IQ3620, 230V, 55330.01150, ebm-papst



297.3424, Regulátor univerzální Dixell R4-6N1C0, 12 VAC / DC, 230 VAC,
UNIV-R4-6N1C0, Dixel



772.3415, Čerpadlo kondenzátu Silent + Mini Lime BBJ bílá, MS-955 / FP3320,
Aspen

